


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.060 Výstupní mřížka

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.060 - Výstupní mřížka EMC

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3240.060
Provedení	EMC
Popis výrobku	Pro ventilaci konvekce je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál	ABS
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka EMC filtrační vložka
Montážní výřez	Šířka výřezu: 224 mm Výška výřezu: 224 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3240.6xx/3241.6xx
Rozměry	Šířka: 255 mm Výška: 255 mm Hloubka: 25 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP54 včetně EMC filtrační vložky IP 56 s filtrační vložkou EMC a krytem proti stříkající vodě
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,59 kg
Brutto hmotnost	0,599 kg

## Funkce

---

Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	EMC výfuková mřížka pro SK3240, 3241.6xx

## Schválení

---

Schválení	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě