

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.300 Blue e+ výstupní filtr

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.300 - Blue e+ výstupní filtr

Ve spojení s příslušným ventilátorem s filtrem slouží výstupní filtr k odvádění ztrátového tepla z rozváděčové skříně, větrání rozváděčové skříně a ochraně součástí citlivých na teplotu. Toho je dosaženo přímým přiváděním okolního vzduchu, jehož teplota musí být nižší než přípustná vnitřní teplota rozváděčové skříně.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3240.300
Provedení	nástěnná montáž
Výhody	Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Montáž bez použití nářadí
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka Skládaný filtr
Montážní výřez	Šířka výřezu: 224 mm Výška výřezu: 224 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx

# Funkce

Rozměry	Šířka: 255 mm Výška: 255 mm Hloubka: 45,2 mm
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,67 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK Blue e+ výstupní filtr, pro ventilátor s filtrem 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, ŠV 255 × 255 mm, RAL 7035

# Schválení

Schválení	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---