

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.080

# Ochranný kryt proti stříkající vodě

Stát: 2.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.080 - Ochranný kryt proti stříkající vodě pro zvýšení stupně krytí

Zejména při použití v potravinářském průmyslu zamezuje kryt proti stříkající vodě vniknutí vlhkosti. Stupeň krytí IP 56 je dosažen ve spojení se standardním filtrem.



## Funkce

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Obj. číslo                           | SK 3243.080  |
| Popis výrobku                        | Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství. |
| Materiál                             | Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)<br>Silikon  |
| Vhodné pro obj. č.                   | 3243....<br>3244....   |
| Rozměry                              | Šířka: 350 mm<br>Výška: 480 mm<br>Hloubka: 110 mm  |
| Stupeň krytí NEMA                    | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X  |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou   |
| Balení                               | 1 ks   |

## Funkce

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Netto hmotnost    | 3,8 kg                                   |
| Brutto hmotnost   | 4,102 kg                                 |
| Číslo celní sazby | 73269098                                 |
| ETIM 9            | EC000744                                 |
| ETIM 8            | EC000744                                 |
| ECLASS 8.0        | 27182405                                 |
| Popis výrobku     | Kryt proti stříkající vodě- SK3243/44/44 |

## Schválení

---

|           |   |
|-----------|---|
| Schválení | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|