

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.200

# Výstupní mřížka

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.200 - Výstupní mřížka Standardní

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.



## Funkce

Obj. číslo	SK 3243.200
Popis výrobku	Pro ventilaci konvekci je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál	ABS
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez	Šířka výřezu: 292 mm Výška výřezu: 292 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Rozměry	Šířka: 323 mm Výška: 323 mm Hloubka: 25 mm
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě

## Funkce

---

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,737 kg
Brutto hmotnost	0,82 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	Výfuková mřížka pro SK 3243/44.1xx

## Schválení

---

Schválení	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě