

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.800

Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.800 - Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí.
Množství dodávaného vzduchu 20–900 m³/h



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | SK 3244.800 |
| Provedení | nástěnná montáž EMC |
| Popis výrobku | EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3. |
| Výhody | Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí |
| Materiál | Plast |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky |
| Ventilátor | Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~ |

Funkce

| | |
|--|--|
| Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie) | Při 50 Hz: 700 m ³ /h Při 60 Hz: 770 m ³ /h |
| Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie | Při 50 Hz: 537 m ³ /h Při 60 Hz: 587 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 114,4 W Při 60 Hz: 153,5 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,51 A Při 60 Hz: 0,68 A |
| Rozměry | Šířka: 323 mm Výška: 323 mm Hloubka: 156 mm |
| Instalační hloubka | 136 mm |
| Montážní výřez | Šířka výřezu: 292 mm Výška výřezu: 292 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí NEMA | Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 4 A |
| Poznámka | Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů. |
| Rozsah provozních teplot | -30 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -30 °C...70 °C |
| Hladina akustického tlaku | Při 50 Hz: 64 dB(A) Při 60 Hz: 66 dB(A) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,7 kg |
| Brutto hmotnost | 4,969 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 700/770 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 156 mm, RAL 7035 |

Schválení

| | |
|------------|--|
| Schválení | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |