


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3245.600

# Ventilátory s filtrem TopTherm

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.600 - Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití náradí. Množství vzduchu 20–900 m<sup>3</sup>/h, krytí standardně IP 54.



## Funkce

|  |   |
|--|---|
| Obj. číslo   | SK 3245.600   |
| Provedení  | nástěnná montáž<br>EMC  |
| Popis výrobku  | EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.   |
| Změna výrobku  | Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost. |
| Barva  | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky   | Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky   |
| Ventilátor   | Diagonální, EC motor  |
| Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)  | Při 50 Hz: 890 m <sup>3</sup> /h<br>Při 60 Hz: 890 m <sup>3</sup> /h  |
| Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednávací číslo) | 1 x 3243060: 630/630 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3243060: 770/770 m <sup>3</sup> /h  |
| Jmenovité provozní napětí  | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |

# Funkce

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Jmenovitý proud max.                 | Při 50 Hz: 1,33 A<br>Při 60 Hz: 1,33 A   |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel      | Při 50 Hz: 165 W<br>Při 60 Hz: 165 W   |
| Rozměry                              | Šířka: 323 mm<br>Výška: 323 mm   |
| Montážní rozměry                     | Montážní hloubka: 25 mm<br>Instalační hloubka: 130,5 mm  |
| Montážní výřez                       | Šířka výřezu: 292 mm<br>Výška výřezu: 292 mm   |
| Poznámka                             | Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů. |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP51 s filtrem z netkané textilie<br>IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě                           |
| Stupeň krytí NEMA                    | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 3<br>Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě                                   |
| Předřazené jištění                   | Jistič/tavná pojistka: 4 A   |
| Životnost                            | 59 000 h   |
| Rozsah provozních teplot             | -25 °C...55 °C   |
| Rozsah skladovacích teplot           | -25 °C...70 °C   |
| Hladina akustického tlaku            | Při 50 Hz: 72 dB(A)  |
| Balení                               | 1 ks   |
| Netto hmotnost                       | 3,622 kg   |
| Brutto hmotnost                      | 3,822 kg   |
| Číslo celní sazby                    | 84145915   |
| ETIM 9                               | EC000320   |
| ETIM 8                               | EC000320   |
| ECLASS 8.0                           | 27180716   |

# Funkce

---

Popis výrobku

SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 890/890 m<sup>3</sup>/h, 200–240 V, 1~,  
50/60 Hz, ŠVH: 323x323x25 mm, EMC

# Schválení

---

Schválení

CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK