

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.800

Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.800 - Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí.
Množství dodávaného vzduchu 20–900 m³/h



Funkce

Obj. číslo	SK 3245.800
Provedení	nástěnná montáž EMC
Popis výrobku	EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Výhody	Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky
Ventilátor	Diagonální, EC motor

Funkce

Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)	Při 50 Hz: 931 m ³ /h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie	Při 50 Hz: 728 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 173,5 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 1,38 A
Rozměry	Šířka: 323 mm Výška: 323 mm Hloubka: 161 mm
Instalační hloubka	141 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 292 mm Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP51 s filtrem z netkané textilie IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Poznámka	Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 72 dB(A)
Rozhraní	0–10 V / PWM vstup Výstup otáček bezpotenciálový kontakt signalizace poruchy RS485 (ModBus)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,01 kg
Brutto hmotnost	4,218 kg

Funkce

Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 931 m ³ /h, 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 161 mm, RAL 7035

Schválení

Schválení	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě