


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.080

Modulární chladičí dveře: dveřní modul TS 8

Stát: 16.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.080 - Modulární chladicí dveře: dveřní modul TS 8 pro vestavbu

Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.



Funkce

Obj. číslo	SK 3300.080
Popis výrobku	Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Profilové dveře bez předmontovaného chladicího modulu Závěsy TS 8, úhel otevření dveří cca 110°
Poznámka	Následující informace platí pro 1200 mm široké skříně TS 8 Při poloze chladicího modulu „vpravo“ sestává jedno balení z 1 dveřního modulu k montáži do pravé poloviny rozváděčové skříně plus 1 speciálních dveří se zámkem pro levou polovinu rozváděčové skříně. Při poloze chladicího modulu „vlevo“ sestává jedno balení z 1 profilových dveří k montáži do levé poloviny rozváděčové skříně. Je možné používat stávající pravé dveře se zámkem.
Poznámka k obj. č.	Závěs dveří vlevo
Vhodné pro	Chladicí modul vlevo
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	21,5 kg
Brutto hmotnost	25 kg
Číslo celní sazby	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Popis výrobku	Prof. dveře 1200x1800 L pro chlad. modul