

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Vzduchový kanál

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Vzduchový kanál pro boční vedení vzduchu

Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které mají boční nasávání vzduchu.

Funkce

Obj. číslo	SK 3301.392
Popis výrobku	Vzduchový kanál, pasivní, pro přívod studeného vzduchu k IT vybavení (v 19" rovině) s bočním přívodem vzduchu. Používá se v kombinaci s přepážkou kolem montážní roviny pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleným vedením proudu vzduchu vzduchovým kanálem.
Výhody	Pro lepší přívod vzduchu k IT vybavení 19" s bočním vedením vzduchu Integrovaná membránová průchodka umožňuje vedení kabelu směrem dozadu S přestavitelnou hloubkou
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vzduchový kanál Adaptér k upevnění na profilové lišty 19" Magnetický pás k zakrytí zbývajících vertikálních otvorů v aerodynamickém vodicím plechu
Možnosti montáže	pro TS IT 19" profilové lišty pro TS IT 19" montážní rámy pro 19" profilové lišty standard
Montážní pokyn	Montáž možná pouze na přední 19" instalační rovině Možnost montáže jen v oblasti svislých 19" otvorů aerodynamické clony
Rozměry	Výška: 2 U
Vhodné pro	Typ skříně: TS IT VX IT Šířka: 800 mm

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,55 kg
Brutto hmotnost	1,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Popis výrobku	SK Vzduchový kanál pro boční vedení vzduchu, 2 U, variabilní hloubka 275 - 418 mm, ocelový plech, RAL 9005