

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.505

Elektrický odpařovač kondenzátu

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.505 - Elektrický odpařovač kondenzátu

K montáži na rozváděčovou skříň z vnější strany. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda (nástěnná montáž).



Funkce

Obj. číslo	SK 3301.505
Popis výrobku	K montáži na rozváděčovou skříň z vnější strany. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda (nástěnná montáž).
Výhody	Mezinárodní použitelnost díky provedení pro více napětí
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Elektrický odpařovač kondenzátu, připravený k okamžitému připojení
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 129 mm Hloubka: 105 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...60 °C
Jmenovité provozní napětí	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,74 kg
Brutto hmotnost	2,2 kg
Číslo celní sazby	84189910

Funkce

ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Popis výrobku	Odpařovač kondenzátu š=400mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------