


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.700

Modulární chladičí dveře: chladičí modul Blue e

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.700 - Modulární chladicí dveře: chladicí modul Blue e Celkový chladicí výkon 1,50 - 2,50 kW

Klimatizační moduly pro chladicí dveře. Chladicí výkon od 1 500 do 2 500 W.



Funkce

Obj. číslo	SK 3310.700
Popis výrobku	Všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat s jakýmkoli chladicími dveřmi. Chladicí moduly jsou vybavené energeticky účinnou technologií Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Chladicí modul připravený k montáži do chladicích dveří Integrované elektrické odpařování kondenzátu Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací přípojovací svorkovnice)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 8,1 A Při 60 Hz: 10,1 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 22 A Při 60 Hz: 24 A

Funkce

Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35	1,47 kW/1,88 kW
Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50	1,63 kW/2,09 kW
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Při 60 Hz	10,1 A
Poznámka	Pro efektivní provoz je nutný podstavec s výškou 100 nebo 200 mm
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 1.100 m ³ /h Vnitřní okruh: 1.100 m ³ /h
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,63 t
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)	30 bar
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 16 A
Rozsah regulace	20 °C...53 °C
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,72 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,82 kW
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	72 kg
Brutto hmotnost	77 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510

Funkce

ECLASS 8.0

27180702

Popis výrobku

SK Modulární chladicí dveře, chladicí modul Blue e, 2,7/2,75 kW,
230 V, 1~, 50/60 Hz

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů