

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Připojovací hadice

Stát: 10.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Připojovací hadice

Pružná připojovací hadice s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách pro připojení LCP/LCU k pevnému potrubí.

Funkce

Obj. číslo	SK 3311.040
Materiál	NBR (uvnitř) s ocelovou spirálou a textilní vložkou
Provedení	Chlazení serverové skříně
Délka	1,8 m
Přípojky vody	G 1½" vnitřní závit
Rozsah provozních teplot	-30 °C...70 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)	16 bar
Balení	2 ks
Netto hmotnost	6,302 kg
Brutto hmotnost	6,779 kg
Číslo celní sazby	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK připojovací hadice, pro připojení vody dole a nahoře, pro LCP Rack/Inline CW, D: 1800 mm