


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.100

Kabelová ranžírovací skříň

Stát: 7.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.100 - Kabelová ranžirovací skříň pro TS IT

Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalacích LCP.

Funkce

Obj. číslo	TS 3313.100
Popis výrobku	Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň pro doplnění pole studené uličky.
Výhody	Optimální uchovávání kabelových rezerv a strukturovaného kabelového managementu
Oblasti použití	Jako kabelové ranžirovací pole mezi plně osazené datové a serverové skříně Jako prázdné pole pro symetrické vyrovnání studené/teplé uličky při rozděleném počtu LCP ve dvou řadách Jako rezerva/místo pro jednoduchou dodatečnou instalaci LCP
Materiál	Ocelový plech Hliník
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře a střeška: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Rám skříně s předními a zadními dveřmi Hliníkové dveře vpředu, uzavřené černou designovou clonou, 180° závěsy Dveře z ocelového plechu vzadu, plné, 180° závěsy Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 3 systémová chassis TS, namontovaná vždy vlevo a vpravo Řadové těsnění

Funkce

Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.000 mm
Poznámka	Pro instalaci na začátku/konci řady skříní je nutná bočnice
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	87.4
Brutto hmotnost	92
EAN	4028177708013
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---