


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Nástěnné chladičové jednotky

Stát: 20.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, náterem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Funkce

Obj. č.	SK 3329.104
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál
Provedení	Nástěnná montáž
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0 kg
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	68.4
Brutto hmotnost	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Schválení

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certifikáty	EAC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK