

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3340.230

# Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

Stát: 29.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3340.230 - Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

## Množství vzduchu 320–480 m<sup>3</sup>/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.

## Funkce

Obj. číslo	SK 3340.230
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	320 m <sup>3</sup> /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,24 A Při 60 Hz: 0,22 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	85 mm
Počet ventilátorů	2
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 51 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,04 kg
Brutto hmotnost	2,2 kg

## Funkce

Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Rackový ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 320 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH:482,6 x 44 x 200 mm

## Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě