


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

Stát: 14.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

Množství vzduchu 320–480 m³/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.

Funkce

Obj. číslo	SK 3342.024
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	480 m ³ /h
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý proud max.	při DC: 0,74 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	105 mm
Počet ventilátorů	3
Hladina akustického tlaku	při DC: 51 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,75 kg
Brutto hmotnost	1,86 kg

Funkce

Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m ³ /h, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě