


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - Rackové ventilátory pro 482,6 mm (19")

Množství vzduchu 320–480 m³/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.

Funkce

Obj. číslo	SK 3342.500
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	480 m ³ /h
Poznámka k obj. č.	Rackové ventilátory pro metrické profilové lišty na vyžádání. Provedení s monitoringem
Jmenovité provozní napětí	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,85 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	105 mm
Počet ventilátorů	3
Hladina akustického tlaku	při DC: 51 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	1,8 kg
Brutto hmotnost	1,998 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Rackový ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m ³ /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě