

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3350.115

## Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19")

Stát: 12.3.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3350.115 - Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m<sup>3</sup>/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodicímu rámečku.

## Funkce

|                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                                        | SK 3350.115                                                                                                                                            |
| Popis výrobku                                     | Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. |
| Výhody                                            | Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodicímu rámečku                                                                                               |
| Barva                                             | RAL 7035                                                                                                                                               |
| Rozsah dodávky                                    | Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití<br>Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu                                          |
| Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu) | 320 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                  |
| Poznámka k obj. č.                                | Dodací lhůta na vyžádání                                                                                                                               |
| Jmenovité provozní napětí                         | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                 |
| Jmenovitý proud max.                              | Při 50 Hz: 0,46 A<br>Při 60 Hz: 0,46 A                                                                                                                 |
| Předřazené jištění                                | Jistič/tavná pojistka: 6 A                                                                                                                             |
| Rozměry                                           | Šířka: 482,6 mm<br>Výška: 44 mm<br>Hloubka: 200 mm                                                                                                     |
| Osová vzdálenost ventilátorů                      | 85 mm                                                                                                                                                  |
| Počet ventilátorů                                 | 2                                                                                                                                                      |
| Hladina akustického tlaku                         | Při 50 Hz: 52 dB(A)                                                                                                                                    |
| Rozsah provozních teplot                          | -10 °C...55 °C                                                                                                                                         |

## Funkce

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balení            | 1 ks                                                                                                                     |
| Netto hmotnost    | 2,04 kg                                                                                                                  |
| Brutto hmotnost   | 2,24 kg                                                                                                                  |
| Číslo celní sazby | 84145915                                                                                                                 |
| ETIM 9            | EC000320                                                                                                                 |
| ETIM 8            | EC000320                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0        | 27180716                                                                                                                 |
| Popis výrobku     | SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") rovinu, 320 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm |

## Schválení

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Schválení | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
|-----------|-------------------------------|