

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.024

Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19")

Stát: 12.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.024 - Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m³/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodicímu rámečku.

Funkce

Obj. číslo	SK 3352.024
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Výhody	Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodicímu rámečku
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	480 m ³ /h
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý proud max.	při DC: 0,74 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	105 mm
Počet ventilátorů	3
Hladina akustického tlaku	při DC: 51 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	1,64 kg
Brutto hmotnost	1,84 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") rovinu, 480 m³/h, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě