

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3352.115

# Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19")

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.115 - Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m<sup>3</sup>/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodícímu rámečku.

## Funkce

|   |  |
|---|--|
| Obj. číslo  | SK 3352.115  |
| Popis výrobku                                     | Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. |
| Výhody  | Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodícímu rámečku   |
| Barva   | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                                    | Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití<br>Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu  |
| Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu) | 480 m <sup>3</sup> /h  |
| Poznámka k obj. č.                                | Dodací lhůta na vyžádání   |
| Jmenovité provozní napětí                         | 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>110 V (DC)   |
| Jmenovitý proud max.                              | Při 50 Hz: 0,69 A<br>Při 60 Hz: 0,69 A   |
| Předřazené jištění                                | Jistič/tavná pojistka: 6 A   |
| Rozměry   | Šířka: 482,6 mm<br>Výška: 44 mm<br>Hloubka: 200 mm   |
| Osová vzdálenost ventilátorů                      | 105 mm   |
| Počet ventilátorů                                 | 3  |
| Hladina akustického tlaku                         | Při 50 Hz: 52 dB(A)  |
| Rozsah provozních teplot                          | -10 °C...55 °C   |

## Funkce

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Balení            | 1 ks  |
| Netto hmotnost    | 2,5 kg  |
| Brutto hmotnost   | 2,8 kg  |
| Číslo celní sazby | 84145915  |
| ETIM 9            | EC000320  |
| ETIM 8            | EC000320  |
| ECLASS 8.0        | 27180716  |
| Popis výrobku     | SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m <sup>3</sup> /h, 110 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm |

## Schválení

---

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Schválení | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
|-----------|-------------------------------|