

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.500

Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19")

Stát: 12.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.500 - Rackové ventilátory Vario pro 482,6 mm (19") Množství vzduchu 320–480 m³/h

Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla. Snadná údržba ventilátorů díky vodícímu rámečku.

Funkce

Obj. číslo	SK 3352.500
Popis výrobku	Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
Výhody	Snadná údržba a výměna ventilátorů díky vodícímu rámečku
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	480 m ³ /h
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Jmenovité provozní napětí	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,85 A Při 60 Hz: 0,85 A
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hloubka: 200 mm
Osová vzdálenost ventilátorů	105 mm
Počet ventilátorů	3
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 51 dB(A)
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,8 kg
Brutto hmotnost	1,976 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Rackový ventilátor Vario pro montáž do 482,6 mm (19") rovinu, 480 m ³ /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě