

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3363.110

## Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 4.3.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3363.110 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

## Funkce

|                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                       | SK 3363.110                                                                                                                                                                     |
| Provedení                        | nástěnná montáž<br>Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)                                                                                                                 |
| Popis výrobku                    | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby. |
| Barva                            | RAL 7035                                                                                                                                                                        |
| Rozsah dodávky                   | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení<br>Vrtací šablona<br>Těsnicí a upevňovací materiál                                                                         |
| Celkový chladicí výkon           | L 35 W 10 při 400 l/h: 0,5 kW                                                                                                                                                   |
| Jmenovité provozní napětí        | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>110 V (DC)                                                                                                                                            |
| Jmenovitý proud max.             | Při 50 Hz: 0,35 A<br>Při 60 Hz: 0,4 A                                                                                                                                           |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                      |
| Doba zapnutí                     | 100 %                                                                                                                                                                           |
| Chladicí médium                  | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)                                                                                                              |
| Teplota přívodní vody            | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                    |
| Přípojky vody                    | ½" hadicový trn<br>G ¾" vnější závit                                                                                                                                            |
| Regulace teploty                 | Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)                                                                                                                                  |

## Funkce

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rozsah provozních teplot           | 1 °C...70 °C                                                  |
| Poznámka                           | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort |
| Rozměry                            | Šířka: 280 mm<br>Výška: 550 mm<br>Hloubka: 120 mm             |
| Poznámka k obj. č.                 | Dodací lhůta na vyžádání                                      |
| Předřazené jištění                 | Jistič/tavná pojistka: 4 A                                    |
| Rozsah regulace                    | 20 °C...55 °C                                                 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55                                                         |
| Balení                             | 1 ks                                                          |
| Číslo celní sazby                  | 84158300                                                      |
| ETIM 9                             | EC002515                                                      |
| ETIM 8                             | EC002515                                                      |
| ECLASS 8.0                         | 27180712                                                      |

## Schválení

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Schválení  | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě            |