

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.100

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.100 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Funkce

Obj. číslo	SK 3364.100
Provedení	nástěnná montáž Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
Popis výrobku	Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon	L 35 W 10 při 400 l/h: 1 kW
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 37 W Při 60 Hz: 38 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,18 A Při 60 Hz: 0,18 A
Přípustný provozní tlak (p max.)	1: 10 bar
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody	1 °C...30 °C
Přípojky vody	½" hadicový trn G ¾" vnější závit

Funkce

Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	1 °C...70 °C
Poznámka	Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 120 mm
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,5 kg
Brutto hmotnost	10 kg
Číslo celní sazby	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 1,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, díly pro vedení vody: měď/mosaz, ŠVH: 280 × 550 × 120 mm

Schválení

Schválení	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě