


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.544

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 4.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.544 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Funkce

Obj. číslo	SK 3364.544
Provedení	nástěnná montáž Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Popis výrobku	Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon	L 35 W 10 při 400 l/h: 0,95 kW
Jmenovité provozní napětí	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,12 A Při 60 Hz: 0,11 A
Přípustný provozní tlak (p max.)	1 - 10 bar
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody	1 °C...30 °C
Přípojky vody	½" hadicový trn G ¾" vnější závit
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	1 °C...70 °C

Funkce

Poznámka	Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 120 mm
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Schválení

Schválení	CSA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě