

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.140

Nástěnné chladič jednotky

Stát: 1.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.140 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Funkce

Obj. číslo	SK 3366.140
Materiál	Ocelový plech
Rozsah dodávky	Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1.500 W Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1.500 W Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 980 W Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 3 A Při 60 Hz: 3,1 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 8 A Při 60 Hz: 8,8 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 910 m ³ /h Vnitřní okruh: 860 m ³ /h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 435 mm Výška: 1.590 mm Hloubka: 205 mm

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,7 kg
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.090 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.240 W Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.260 W Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Předřazené jištění	Motorový jistič: 6,3...10 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	61,75 kg
Brutto hmotnost	65 kg
Číslo celní sazby	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---