

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.910

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 12.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.910 - Výměník tepla vzduch-voda Standard Mercedes-Benz Powertrain

Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Podle zadání společnosti Daimler AG bez elektromagnetického ventilu a bez zpětného ventilu. Regulace teploty a monitorování komfortním ovladačem.

Funkce

Obj. číslo	SK 3373.910
Provedení	Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Popis výrobku	Výměník tepla vzduch/voda pro nástěnnou a střešní montáž v robustním pouzdře z ocelového plechu. Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Regulace teploty a monitorování prostřednictvím regulátoru e-Comfort se dvěma beznapěťovými signalizačními výstupy a s připojením dveřního koncového vypínače, tovární nastavení 35 °C. Připraveno k zapojení se zásuvnou připojovací svorkovnicí.
Technické údaje	Přípojky vody prostřednictvím 1/2" hadicové koncovky nebo alternativně G 3/8" vnější závit Kontakty pro rozhraní X2 a X3 jsou stejně jako u standardní verze namontovány na zadní straně zařízení a jsou přístupné montážním výřezem zevnitř rozváděčové skříně
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Výměníky tepla Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál Bez elektromagnetického ventilu, místo toho použití spojovacího relé, které při dosažení požadované hodnoty spíná beznapěťový kontakt bez zpětného ventilu Včetně 2. typového štítku, umístěného na dobře viditelném místě uvnitř zařízení Napájení a ovládací kabely (kontakt oznamující poruchu / dveřní koncový vypínač) jsou odděleně vyvedeny pomocí dvou metrických průchodek ze dna skříně (blízko přípojek vody) dolů (délka kabelu 3 m).
Celkový chladicí výkon	L 40 W 10 při 400 l/h: 1.800 W L 40 W 20 při 400 l/h: 1.200 W L 40 W 30 při 400 l/h: 600 W L 40 W 35 při 400 l/h: 300 W
Přípustný provozní tlak (p max.)	1: 10 bar
Chladicí médium	Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Regulace teploty	Komfortní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	1 °C...70 °C
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 950 mm Hloubka: 145 mm
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Balení	1 ks
Netto hmotnost	19,19 kg
Brutto hmotnost	20,2 kg
Číslo celní sazby	84158300