

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.140

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.140 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Funkce

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3374.140 |
| Provedení | nástěnná montáž Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn) |
| Popis výrobku | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby. |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon | L 35 W 10 při 400 l/h: 3 kW |
| Jmenovité provozní napětí | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 169 W Při 60 Hz: 232 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,44 A Při 60 Hz: 0,58 A |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1: 10 bar |
| Doba zapnutí | 100 % |
| Chladicí médium | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody | 1 °C...30 °C |
| Přípojky vody | ½" hadicový trn G ¾" vnější závit |

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Regulace teploty | Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 1 °C...70 °C |
| Poznámka | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort |
| Rozměry | Šířka: 400 mm Výška: 950 mm Hloubka: 145 mm |
| Rozsah regulace | 20 °C...55 °C |
| Předřazené jištění | Motorový spouštěč: 3,5...5 A |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 23 kg |
| Brutto hmotnost | 25,5 kg |
| Číslo celní sazby | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Popis výrobku | SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, regulátor Basic, díly pro vedení vody: měď/mosaz, ŠVH: 400 × 950 × 145 mm |

Schválení

| | |
|-----------|---|
| Schválení | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě