

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.114

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.114 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Funkce

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3375.114 |
| Provedení | nástěnná montáž Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571) |
| Popis výrobku | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby. |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon | L 35 W 10 při 400 l/h: 4,5 kW |
| Jmenovité provozní napětí | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC) |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 178 W Při 60 Hz: 232 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 2,25 A Při 60 Hz: 2,25 A |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1: 10 bar |
| Doba zapnutí | 100 % |
| Chladicí médium | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody | 1 °C...30 °C |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Přípojky vody | ½" hadicový trn G ¾" vnější závit |
| Regulace teploty | Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 1 °C...70 °C |
| Poznámka | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort |
| Rozměry | Šířka: 450 mm Výška: 1.400 mm Hloubka: 220 mm |
| Poznámka k obj. č. | Dodací lhůta na vyžádání |
| Rozsah regulace | 20 °C...55 °C |
| Předřazené jištění | Motorový spouštěč: 3,5...5 A |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Balení | 1 ks |
| Číslo celní sazby | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Popis výrobku | SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, díly pro vedení vody: V4A, ŠVH: 450 × 1400 × 220 mm |

Schválení

| | |
|-----------|---|
| Schválení | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě