


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Stát: 24.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000 pro instalaci na montážní desku

Funkce

| | |
|--|---|
| Obj. číslo | SV 3431.000 |
| Provedení | Pro instalaci na montážní desku |
| Materiál | Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď |
| Barva | Chassis: RAL 9011 Kryt: RAL 7035 |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc | Šířka svěracího prostoru: 10 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Ano |
| Vývod vodičů | nahore/dole |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |
| Jmenovitý provozní proud max. | 100 A |
| Jmenovité provozní napětí | 690 V, 3~ |
| Pro velikost NH | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky) |
| Rozměry | Šířka: 89 mm Výška: 141,5 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 1,5 - 50 mm ² |
| Počet pólů | 3 póly |
| Průřez kulatého vodiče | 1,5 - 50 mm ² |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,401 kg |

Funkce

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Brutto hmotnost | 0,453 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,15 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Popis výrobku | Výkonový odpínač NH, 000 |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | CQC-CCC |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |