


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Stát: 3.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000 pro instalaci na montážní desku

Funkce

Obj. číslo	SV 3431.000
Provedení	Pro instalaci na montážní desku
Materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 9011 Kryt: RAL 7035
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 10 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Ano
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	100 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 89 mm Výška: 141,5 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 50 mm ²
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	1,5 - 50 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,401 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,453 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,15
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Výkonový odpínač NH, 000

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK