

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

# Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000



## Funkce

Obj. číslo	SV 3431.030
Provedení	Pro 60mm přípojnicové systémy
Materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	100 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 53 mm Výška: 213 mm

## Funkce

Připojení kulatých vodičů	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,599 kg
Brutto hmotnost	0,62 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,15
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Výkonový odpínač NH, 000

## Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK