

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Připojovací adaptéry

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 3439.010
Materiál	Kryt: ABS Chassis: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	600 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Vývod vodičů	nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojníc v držáku přípojníc 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 180 mm Výška: 247 mm
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	35 - 240 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	24 x 21 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,36 kg
Brutto hmotnost	4,635 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,732

Funkce

Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Připojovací adaptér 600A

Schválení

Schválení	ABS
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK