


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3584.020

## Пріпoјнице CUPONAL

Stát: 16.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3584.020 - Přípojnice CUPONAL

Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm.



## Funkce

Obj. číslo	SV 3584.020
Popis výrobku	Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic 9340.000/9340.050.
Materiál	Hliník Měď
Jmenovitý proud max.	328 A
Poznámka	Jmenovitý proud je odvozen při teplotě přípojnice 65 °C a teplotě okolního prostředí 35 °C Graf korekčního činitele dle normy DIN EN 43 671 Délku lze individuálně zkrátit
Normy	DIN EN 13 601
Průřez	30 mm x 5 mm
Rozměry	Délka: 2.400 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	8,52 kg
Brutto hmotnost	9,02 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,52
Číslo celní sazby	76042990

## Funkce

---

ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Popis výrobku	Přípojnice CUPONAL 30x5 mm l=2400mm 6ks

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---