

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.012

Hygienický design

Stát: 13.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.012 - Hygienický design Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška vpředu se sklonem 30°. Modré silikonové těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

Funkce

Obj. číslo	HD 4000.012
Provedení	Sklon střechy 30° dopředu
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska
Rozměry	Šířka: 610 mm Výška vpředu: 810 mm Výška vzadu: 929 mm Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	550 mm x 735 mm
Úhel otevření dveří	125°
Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9

Funkce

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	30 kg
Brutto hmotnost	32 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Popis výrobku	Kompaktní rozváděčová skříň HD, 1.4301, ŠVH 610×810×210 mm