


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038

Nástavec se zkosením

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - Nástavec se zkosením pro VX

Pro dodatečnou montáž samostatných nebo řadově spojených skříní VX25 z nerezové oceli, s co největším otvorem v místě řadového spojení skříní.



Funkce

Obj. číslo	SZ 4000.038
Technické údaje	Přesah střechy vpředu: 8 mm
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
Rozměry	Výška vpředu: 35 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka k obj. č.	V poptávce nebo objednávce prosím uveďte kompletní prováděcí kód. Dodací lhůta na vyžádání

Funkce

Prováděcí kód	Sklon střechy: 1 = 30° (norma EHEDG) nebo 2 = 45° Šířka skříně: ... mm (max. 1200 mm) Hloubka skříně: ... mm 1 = pro samostatně stojící systémovou skříň VX 2 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vlevo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím) 3 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vpravo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím) 4 = pro řadově spojenou skříň VX uprostřed (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím) Příklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec se zkosením se sklonem střechy 30° – šířka 800 mm – hloubka 600 mm – pro samostatně stojící systémovou skříň VX)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2 kg
Brutto hmotnost	2,1 kg
Číslo celní sazby	94039910
