

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.075

# Kryt hasicího přístroje HD

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.075 - Kryt hasicího přístroje HD

Důležitá bezpečnostní zařízení jsou rychle dostupná a hygienicky chráněná – skříňku na hasicí přístroj lze instalovat přímo ve výrobním prostředí

## Funkce

Obj. číslo	HD 4000.075
Popis výrobku	Sklon střechy 30° dopředu
Výhody	Hygienické a před stříkající vodou chráněné uložení hasicích přístrojů Úspora času a nákladů díky jednoduchým a efektivním možnostem čištění Jednoduché vyjmutí hasicího přístroje jednou rukou pomocí otočné rukojeti Rychlá kontrola stavu integrovanými prosklenými dveřmi
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Rukojeť a uzávěr: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Průhledové okno: polykarbonát Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s průhledovým oknem a vloženým těsněním Závěsy dveří s možností záměny Otočná rukojeť s 3bodovým uzavíracím systémem
Rozměry	Šířka: 390 mm Výška vpředu: 840 mm Výška vzadu: 1.010 mm Hloubka: 300 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 170 mm Výška průhledového okna: 670 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	20 kg

# Funkce

---

Brutto hmotnost	22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	70,94
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Schválení

---

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------

---