


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.081 Průhledové okno HD

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.081 - Průhledové okno HD

Pro ochranu tlačítek nebo displejů.

Funkce

Obj. číslo	HD 4000.081
Popis výrobku	Pro ochranu tlačítek nebo displejů.
Výhody	Velké zorné pole Přechod mezi průhledovým oknem a rámem bez mezer Vnější závěs S otočnou rukojetí pro jednoduché otvírání bez klíče
Materiál	Rám: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 Okénko: polykarbonát
Rozsah dodávky	Včetně 2 závěsů Včetně otočné rukojeti Včetně upevňovacího materiálu
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 212 mm Výška průhledového okna: 90 mm
Rozměry	Šířka: 330 mm Výška: 190 mm Hloubka: 65 mm
Vhodné pro	Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Možnosti montáže	K montáži na plochy
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,83 kg

Funkce

Brutto hmotnost	1,891 kg
Číslo celní sazby	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	HD prosklené okno, s otočnou rukojetí, ŠxV: 330x190 mm, z nerezové oceli, 1.4301