

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 Průhledové okno HD

Stát: 14.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Průhledové okno HD

Pro ochranu tlačítek nebo displejů.

Funkce

Obj. číslo	HD 4000.082
Popis výrobku	Pro ochranu tlačítek nebo displejů.
Výhody	Velké zorné pole Přechod mezi průhledovým oknem a rámem bez mezer Vnější závěs S otočnou rukojetí pro jednoduché otvírání bez klíče
Materiál	Rám: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 Okénko: polykarbonát
Rozsah dodávky	Včetně 2 závěsů Včetně otočné rukojeti Včetně upevňovacího materiálu
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 352 mm Výška průhledového okna: 185 mm
Rozměry	Šířka: 470 mm Výška: 290 mm Hloubka: 65 mm
Vhodné pro	Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Možnosti montáže	K montáži na plochy
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,84 kg

Funkce

Brutto hmotnost	2,896 kg
Číslo celní sazby	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	HD prosklené okno, s otočnou rukojetí, ŠxV: 470x290 mm, z nerezové oceli, 1.4301