


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.240 Nivelační nohy HD

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.240 - Nivelační nohy HD

Nivelační nohy HD pro minimalizaci dob čištění díky zakrytým a trvale utěsněným závitům a pro kompenzaci sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní patky.

## Funkce

|                   |  |
|-------------------|--|
| Obj. číslo        | HD 4000.240  |
| Provedení         | bez upevnění k podlaze   |
| Výhody            | Minimalizování sanace díky kompletně zakrytému a trvale uzavřenému závitu<br>Vyrovnání sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní základny<br>Možnost řadového spojení i u šikmých podlah díky velkému rozsahu nivelace<br>Certifikace podle norem 3-A Sanitary |
| Materiál          | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)   |
| Rozsah dodávky    | Včetně upevňovacího materiálu a těsnění  |
| Zatížitelnost     | Max. 7000 N statická zátěž na každou nivelační nohu  |
| Rozměry           | Závit: M12   |
| Vhodné pro        | Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD<br>VX<br>VX SE<br>TS  |
| Rozsah nivelace   | 122 - 175 mm   |
| Balení            | 4 ks   |
| Netto hmotnost    | 2 kg   |
| Brutto hmotnost   | 2,342 kg   |
| Číslo celní sazby | 73181900   |
| ETIM 9            | EC002622   |
| ETIM 8            | EC002622   |
| ECLASS 8.0        | 27189263   |

# Funkce

---

Popis výrobku

HD Nivelační nohy M12, 122-175mm 1.4300