


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.240 Nivelační nohy HD

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.240 - Nivelační nohy HD

Nivelační nohy HD pro minimalizaci dob čištění díky zakrytým a trvale utěsněným závitům a pro kompenzaci sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní patky.

## Funkce

Obj. číslo	HD 4000.240
Provedení	bez upevnění k podlaze
Výhody	Minimalizování sanace díky kompletně zakrytému a trvale uzavřenému závitu Vyrovnání sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní základny Možnost řadového spojení i u šikmých podlah díky velkému rozsahu nivelace Certifikace podle norem 3-A Sanitary
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
Zatížitelnost	Max. 7000 N statická zátěž na každou nivelační nohu
Rozměry	Závit: M12
Vhodné pro	Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříně HD VX VX SE TS
Rozsah nivelace	122 - 175 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	2 kg
Brutto hmotnost	2,342 kg
Číslo celní sazby	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# Funkce

---

Popis výrobku

HD Nivelační nohy M12, 122-175mm 1.4300