

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.450 Střihací stroj C8

Stát: 18.7.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.450 - Střihací stroj C8

Poloautomat pro zkracování drátů na individuálně nastavitelnou délku.

## Funkce

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                   | AS 4050.450                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provedení                 | S ovládacím panelem                                                                                                                                                                                                                                             |
| Popis výrobku             | Poloautomat pro zkracování drátů na individuálně nastavitelnou délku.                                                                                                                                                                                           |
| Výhody                    | Snadný provoz<br>Snadné zavádění vodičů<br>Snadné oddálení posuvných válečků<br>Kompatibilní s PC                                                                                                                                                               |
| Technické údaje           | Jemně slaněný vodič 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8)<br>Jednožilový vodič o průřezu 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14)<br>Pro délky vodiče 1–99999 mm<br>Rychlost posuvu 0–1,5 m/s<br>Nastavitelná síla přitlaku posuvných válečků<br>DC servopohon |
| Rozsah dodávky            | Střihací stroj C8<br>Software na CD-ROM<br>Přívodní kabel s konektorem                                                                                                                                                                                          |
| Jmenovité provozní napětí | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektrický příkon         | 120 VA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozměry stroje            | Šířka: 380 mm<br>Výška: 470 mm<br>Hloubka: 360 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Balení                    | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netto hmotnost            | 24                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brutto hmotnost           | 24                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Číslo celní sazby         | 84798997                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                       | 4028177804845                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Funkce

---

ECLASS 8.0

36600890