

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553

Přířezové centrum Cutting Terminal CT

Stát: 31.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Přířezové centrum Cutting Terminal CT

Řezací centrum Cutting Terminal CT lze použít k řezání kabelových kanálů, vík kabelových kanálů a DIN lišt přesně na míru. Je vhodné pro jednorázovnou a malosériovou výrobu.



Funkce

| | |
|-----------------|--|
| Obj. č. | AS 4050.553 |
| Provedení | Moderní řešení obsluhy s 21,5" multitouchovým monitorem Full HD, Terra PC-Mini s procesorem i5 Pro nosné lišty vč. funkce ražení podélných a příčných děr Pět velikostí DIN lišty v kulise Přířezové centrum Cutting Terminal CT M |
| Popis výrobku | Řezací centrum Cutting Terminal CT M se používá k ručnímu řezání kabelových kanálů, vík kabelových kanálů a nosných lišt. Řezací centrum Cutting Terminal CT M může být volitelně vybaveno odkládacím systémem na pravé straně a tiskárnou štítků. Pokud mají být zpracovávány jiné typy lišt nad rámec standardních lišt (standardní kulisa), lze volitelně stroj vybavit speciální kulisou (4050.559). |
| Výhody | Rychlá, přesná a spolehlivá práce Snadná manipulace Snadná a bezpečná obsluha Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům bez tvorby špon Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu Automatický volný pojezd dorazu při řezání |
| Rozsah dodávky | Přířezové centrum Cutting Terminal CT M Ovládací jednotka |
| Oblasti použití | Ruční řezání |

Funkce

| | |
|--|--|
| Obrobitelný materiál | Ocel Hliník Měď Plast |
| Možnosti stroje | Tiskárna na etikety 4050.557 Odkládací systém 4050.558 |
| Rozhraní | Import dat z Eplan Pro Panel prostřednictvím RiPanel Processing Center Import dat ze seznamů CSV |
| Poznámka | Technické změny vyhrazeny |
| Využitelná plocha | Šířka: 4.000 mm Výška: 2.230 mm Hloubka: 673 mm |
| Max. obrobitelná výška kabelového kanálu | 100 mm |
| Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu | 125 mm |
| Řídicí napětí (DC) | 24 V |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Typ DIN lišty | Lišty DIN NS 15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/7,5 (podle EN 60 715) Přípojnice NLS-CU 3/10 |
| Pro tloušťku stěny (max.) | 2,5 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 270 |
| Brutto hmotnost | 270 |
| Číslo celní sazby | 84623290 |
| EAN | 4028177026704 |