

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736

## Dutinky

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4050.736
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	žlutá
Délka	12 mm
Průřez	10
Vnitřní průměr	6,3 mm
Pro průřez	6 mm <sup>2</sup>
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	100 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,1 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## Funkce

---

ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 6 mm <sup>2</sup> , žlutá, volné, 12 mm

---

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------

---