



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738

Dutinky

Stát: 26.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.738
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	šedá
Délka	12 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	2,8 mm
Pro průřez	0,75 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	1 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005

Funkce

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,75 mm ² , šedá, volné, 12 mm, 10 × 100
---------------	---

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------