


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.743

Dutinky

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.743 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

| | |
|---------------------|--|
| Obj. číslo | AS 4050.743 |
| Popis výrobku | S plastovým lemem. |
| Technické údaje | Teplotně odolné do 105 °C |
| Materiál | E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen |
| Barva | šedá |
| Délka | 8 mm |
| Průřez | 18 |
| Vnitřní průměr | 3,4 mm |
| Pro průřez | 0,75 mm ² |
| Barevné značení DIN | Ano |
| Multinorm | Ano |
| Poznámka | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal. |
| Způsob dodání | volné |
| Balení | 500 ks |
| Netto hmotnost | 0,5 kg |
| Brutto hmotnost | 0,049 kg |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Funkce

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,75 mm², AWG 18, šedá, volné, 8 mm (široký dřík)

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)
UR