


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.744

Dutinky

Stát: 17.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.744 - Dutinky volné

S plastovým lemem.



Funkce

Obj. číslo	AS 4050.744
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Délka	8 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	3,5 mm
Pro průřez	1 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Multinorm	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,5 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,0 mm ² , AWG 18, červená, volné, 8 mm (široký dřík)

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------