

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.749

## Dutinky

Stát: 15.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.749 - Dutinky na pásce

S plastovým lemem.

## Funkce

|                     |   |
|---------------------|---|
| Obj. číslo          | AS 4050.749   |
| Provedení           | pro konfekční automaty  |
| Popis výrobku       | S plastovým lemem.  |
| Technické údaje     | Teplotně odolné do 105 °C   |
| Materiál            | E-Cu, galvanicky pocínováno<br>Plastový lem: polypropylen                         |
| Barva               | černá   |
| Vhodné pro          | Typ skříně: Krimpovací automat RC<br>Krimpovací stroj R8<br>Krimpovací stroj R8 E |
| Délka               | 8 mm  |
| Průřez              | 16  |
| Vnitřní průměr      | 3,5 mm  |
| Pro průřez          | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Barevné značení DIN | Ano   |
| Poznámka            | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.   |
| Způsob dodání       | na pásce  |
| Balení              | 5 000 ks  |
| Netto hmotnost      | 5 kg  |
| Brutto hmotnost     | 0,722 kg  |
| Číslo celní sazby   | 85369010  |
| ETIM 9              | EC000005  |
| ETIM 8              | EC000005  |

# Funkce

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Popis výrobku

AS Dutinky 1,5 mm<sup>2</sup>, 8mm, on reel

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)  
UR