


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.754 Dutinky

Stát: 18.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.754
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	světle modrá
Délka	8 mm
Průřez	24
Vnitřní průměr	1,8 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	0,25 mm ²
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,026 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funkce

Popis výrobku

AS Dutinky dle barevného značení Rittal

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)

UR