


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.757

## Dutinky

Stát: 19.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.757 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4050.757
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	tyrkysová
Délka	8 mm
Průřez	22
Vnitřní průměr	2 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	0,34 mm <sup>2</sup>
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,026 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Funkce

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pro manuální konfekcionování, 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 22, 8 mm, tyrkysová, volné, 500 kusů

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)  
UR