

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.766

## Dutinky

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.766 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4050.766
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	10 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	2,8 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	0,75 mm <sup>2</sup>
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210 4050.452
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,049 kg
Číslo celní sazby	85369010

## Funkce

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,75 mm <sup>2</sup> , AWG 18, 10 mm, bílá, volné, 500 kusů

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------